

Machine à tarauder Données

megatap II-G14

Capacité de taraudage
(DIN13, BI.34 / 1,2 x D)

Couple de rotation Mz

Vitesse de rotation n

Profondeur de taraudage/Course max.

Colonne avec manivelle

Plaque de base / 2 rainure en T - PG6

Distance broche / table max.

Largeur / profondeur / hauteur

Connexion électrique

Normes de sécurité

Communication


Jonction sérielle

Couleur

Utilisation

Signalisation d'erreur

Programme inclus



Manchon pour serrage outil B12 / 01

Accessoires

Livraison et formation

Emballage

Condition

Prix EURO

Payement

Garantie

Délai de livraison:

Location

info@microtap.de
megatap-II G14.doc

M3,5 - M12 X5CrNi189 / 1.4435
M3,5 - M14 69sMn28 / 1.0715
M3,5 - M16 AlCuMgPb / 3.1645
120 – 1680 Ncm / couple preréglé
à partir de 1128 Ncm max. 858 min-1
125 - 1250 min-1
75 / 80 mm
750 mm
288 x 475 x 50 mm / M12x14 DIN650/ G1/4
400 mm
320 / 470 / 1290 mm
230 Volt, 50 - 60Hz, 2900 Watt
- Signe GS/EMV certifié par le TÜV;CE
- SPS- compatible
I/O parallel / isolé galvanique
- RS232 (V24) 9600 Baud / isolé galvanique
- RAL 6001 smaragd verte
- Guidé par le menu / ou par WinPCA-logiciel
- Signal sonore / affichage / I/O / RS232
Sélecteur de langues GB/F/NL/B/DK/S/I/D
Unité de mesure mm/Inch
Diamètre métrique / pouce
Signalisation du couple min/max. Mz
Taraudage gauche / droite
Retour lent / rapide
Départ automatique/contrôle QS-SZ avec ZAP
Effort d'attaque Fz uniquement ZAP 4/6 bar
40 programmes pour mémoriser
Réglage de lubrification
Débourrage automatique
Compteur pièce seule et complète
Programme pour taraudage à coupe et par déformation
Programme pour filetage hélicoïdal et ensat
Programme pour serrer vis
Programme rotation moteur gauche / droite
Software pour valve 24 Volt DC
Software pour imprimeur qualité **QND**

Système changement rapide SWS2
et 7 adaptateurs DIN371M3-M10 /DIN374/376 M4,5- M14

Voir fiche technique
comme convenu
Emballage spécial, EURO 95,-
Conditions générales de vente de la Société microtap pour les
produits et service de l'industrie Electronique
départ usine, net
30 jours net
6 mois
4 semaines après commande
sur demande

microtap GmbH, Rotwandweg 4, D-82024 Taufkirchen / Muenchen
Tel +49-89-6128051, Fax +49-89-6127488

<http://www.microtap.de/>



février 08